

Ansell**Handschoenen, paar ActivArmr Hycron® 27-805, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094431 11
GTIN	10076490484078
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

ActivArmr Hycron®-serie. **Sterke handschoen** van jerseykatoen met nitrillaag voor veeleisend gebruik. Hoge bestendigheid tegen scherpe en schurende materialen. Robuuster en flexibeler dan PVC, driemaal langer houdbaar dan zware lederen handschoenen. **Effectieve vet- en olieblokkering**. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout. Met veiligheidsmanchet en volledige coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Serie	Hycron®

Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	4121B
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Lengte	256 mm
Kleur	blauw
Gewicht	69 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Universele handschoenen