

uvex**Handschoenen, paar uvex phynomic XG, Handschoenmaat: 9**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094407 9
GTIN	4048612036648
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic XG. De nitrilschuimlaag met uvex Xtra Grip-technologie zorgt voor buitengewoon goede grip bij oliebesmeurde onderdelen, evenals voor een hoge ademing. Ondanks zijn robuustheid en slijtvastheid wordt de handschoen gekenmerkt door een laag gewicht en hoge flexibiliteit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Serie	uvex phynomic
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen

Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamiderecyclaat, elastaan, carbon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / antraciet
Gewicht	35 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen