

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel RVS-draad 0,30 mm, Type: 10X20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574600 10X20
GTIN	4017359006801
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

**Toepassing:**

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Klemdeellengte L <sub>2</sub>	20 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Klemdeel-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Totale lengte L	60 mm
Producttype	Penseelborstel