

Garant**Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 625330 TX25 |
| GTIN | 4045197923042 |
| Artikelklasse | 61C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachthandvat met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

Voordeel:

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Meslengte | 120 mm |
| Torx®-profiel | TX25 |
| totale lengte | 225 mm |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring |
| Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal |
| Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen |
| Producttype | Schroevendraaier |

