

**Bit voor Torx Plus® IPR, 1/4 inch E 6,3 met boring, Torx Plus® IPR-profiel: 30IPR****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674256 30IPR
GTIN	4013288160911
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefstelsel. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Voor schroeven met Torx Plus® IPR-profiel en borgpen.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Technische beschrijving

Bit-zeskantschacht	E 6,3
totale lengte	50 mm
Torx Plus® IPR-profiel	30IPR
Fabrikantnummer	867/4 IPR
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS® IPR-schroeven met boring
Materiaal	speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard
Producttype	Bit-gereedschap

