

Garant**Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX25/300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625330 TX25/300
GTIN	4045197923059
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachthandvat met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

Voordeel:

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Meslengte: 300 mm

totale lengte: 405 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX25/300
Meslengte	300 mm
totale lengte	405 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal kling	Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep	2-componenten-Haptoprene-handvat
Producttype	Schroevendraaier

