



Hydraulisch crimpgereedschap op accu, Type: M18HCCT



Bestelgegevens

Bestelnummer	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Compact, hydraulisch crimpgereedschap, geschikt voor het verwerken van kabelschoenen en connectoren van 16 mm² tot 300 mm².

- **FORCE LOGIC™ hydraulisch 53 kN accu-persgereedschap, perst verbindingen in minder dan 3s.**
- **Optimale balans dankzij beproefde bediening met één hand.**
- **In-Line design en een 350° draaibare kop - ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**
- **ONE KEY™ compatibel. Gegevensoverdracht via Bluetooth voor rapportage over de apparaten mogelijk.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatische aanpassing van de persdruk op de connector, garanderen van de optimale persdruk bij elke persing en visualisatie van de volle druk met een groen licht.**
- **Langdurige betrouwbaarheid. Onderhoudsinterval bij 30000 persingen.**
- **Universele opname voor alle gangbare U-persinzetten.**

Levering:

Lader M12-18C, transportkoffer.

Technische beschrijving

Crimptijd	<3 s
Gewicht inclusief accu	3,7 kg
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 Ah
Stanskracht	53 kN
max. doorsnede koper	300 mm ²
max. doorsnede aluminium	150 mm ²
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
App-aansluiting	OneKey
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Fabrikantnummer	M18HCCT-201C
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Krimptang

Accessoires

Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 95 mm ²	078285 95
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 120 mm ²	078285 120
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 150 mm ²	078286 150
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 240 mm ²	078286 240
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 185 mm ²	078286 185
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 300 mm ²	078286 300
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 16 mm ²	078286 16
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 35 mm ²	078286 35
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 70 mm ²	078285 70
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 240 mm ²	078285 240

Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 25 mm ²	078286 25
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 16 mm ²	078285 16
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 50 mm ²	078286 50
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 120 mm ²	078286 120
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 50 mm ²	078285 50
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 35 mm ²	078285 35
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 25 mm ²	078285 25
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 185 mm ²	078285 185
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 70 mm ²	078286 70
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 150 mm ²	078285 150
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Persgereedschap-inzetstukStandaard Doorsnede 300 mm ²	078285 300
Persgereedschap-inzetstukDIN CU Doorsnede 95 mm ²	078286 95