

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 6
GTIN	4045197588999
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Sleutellengte L: 136 mm

Bekbreedte b: 18 mm

Bekhoogte h₁: 5 mm

Ringhoogte h₂: 7 mm

Ring-Ø D: 17,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 30 Nm

Technische beschrijving

Ringhoogte h ₂	7 mm
Bekbreedte b	18 mm
Sleutelwijdte	6 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Bekhoogte h ₁	5 mm
Sleutellengte L	136 mm
Ratel-draaimomentbelasting	30 Nm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel