

Heftafel, Belastbaarheid: 2000kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	919992 2000
GTIN	4025092994156
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zoals het heffen en laten zakken van **zware** lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Ergonomisch werk dankzij traploze, hydraulische hoogteverstelling. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Opmerking:

- **Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.**
- **Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.**
- **Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.**

Technische beschrijving

Breedte	800 mm
---------	--------

Belastbaarheid	2000 kg
Gewicht	280 kg
Hoogte C	190 mm
Hefhoogte H	820 mm
Heftijd	40 s
Lengte L	1300 mm
Netspanning	400 V
Netfrequentie	50 Hz
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schaarheftafel