

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 7
GTIN	4045197588982
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Sleutellengte L: 136 mm

Bekbreedte b: 18 mm

Bekhoogte h_1 : 5 mm

Ringhoogte h_2 : 7 mm

Ring-Ø D: 17,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 30 Nm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7 mm
Ringhoogte h_2	7 mm
Sleutellengte L	136 mm
Ratel-draaimomentbelasting	30 Nm
Bekhoogte h_1	5 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Bekbreedte b	18 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel