

Garant
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	614700 27
GTIN	4045197160096
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 385 mm

maximale bekhoogte h1: 12 mm

Maximale ringhoogte h_{2max}: 18 mm

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	12 mm
Sleutellengte L	385 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	18 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype	Schroefsleutel