



Handschoenen, paar Rundvolleder, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094055 10
GTIN	4045197890092
Artikelklasse	02H

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen van leder voor gebruik bij mechanische risico's. Met **stabiele dubbele naad** en rubbergecoate manchet. Door het **robuuste bovenmateriaal** is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

Katoenen binnenvoering uitsluitend in de handpalm.

Uitvoering promotietekst:

Katoenen binnenvoering uitsluitend in de handpalm. **Hoogwaardige handschoen van rundervolleder**, voor gebruik bij mechanische risico's. Met **stabiele dubbele naad** en rubbergecoate manchet. Door het **robuuste bovenmateriaal** is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Volledig rundlederen handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Dragermateriaal	Rundleder
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Coatingvariant	geen coating
Gewicht	180 g
Materiaal	Rundvolleder
Lengte	260 mm
Dikte	1
EN 388	3133X
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	wit
Producttype	Rundsplitlederen handschoenen