

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde miniatuurborstel RVS-draad 0,10 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 22X2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574932 22X2
GTIN	4017359289556
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**  
**Schacht-Ø 3 mm.****Toepassing:**

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	6 mm
Borsteldraaddikte	0,1 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Bezettingsmateriaal	RVS-draad
Typisch gebruik	Reinigen, afbramen
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

