

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 18
GTIN	4045197160287
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Sleutellengte L: 239 mm

Bekbreedte b: 38,6 mm

Bekhoogte h₁: 8,1 mm

Ringhoogte h₂: 11,2 mm

Ring-Ø D: 33,4 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 300 Nm

Technische beschrijving

Ringhoogte h ₂	11,2 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Bekbreedte b	38,6 mm
Sleutellengte L	239 mm
Bekhoogte h ₁	8,1 mm
Ratel-draaimomentbelasting	300 Nm
Ring-Ø D	33,4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel