

Honeywell**Handschoenen, paar Check & Go C, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094542 9
GTIN	13603835522521
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Check & Go Green PU C. Nauwsluitende gebreide handschoen van de **Check & Go**-serie met groene PU-coating. Dankzij de kleurcodering en grote opgedrukte letter **kunnen gebruikers en veiligheidskrachten het snijbeschermingsniveau gemakkelijker optisch herkennen**. De handschoen is geschikt voor werkzaamheden in een droge en licht met olie besmeurde omgeving. Met Dyneema®/polyamide/Lycra®-garen voor hoge resistentie.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Serie	Check & Go
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
EN 388:2016	4X43C
Dragermateriaal	Dyneema®, polyamide
Coating	PU
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	groen / wit
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen