

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614816 14
GTIN	4045197287212
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	30,9 mm
Sleutellengte L	112 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6,6 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9,4 mm
Ring-Ø D	27,3 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel