

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 18
GTIN	4045197160461
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	18 mm
Ring-Ø D	33,4 mm
Sleutellengte L	239 mm
Bekhoogte h ₁	8,1 mm
Bekbreedte b	38,6 mm
Ringhoogte h ₂	11,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel