

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 41
GTIN	4045197511874
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 550 mm

Bekbreedte b: 83 mm

Bekhoogte h_1 : 18 mm

Ringhoogte h_2 : 22 mm

Ring-Ø D: 72,9 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 1300 Nm

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	18 mm
Sleutelwijdte	41 mm
Sleutellengte L	550 mm
Ratel-draaimomentbelasting	1300 Nm
Ring-Ø D	72,9 mm
Ringhoogte h_2	22 mm
Bekbreedte b	83 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel