

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 22
GTIN	4045197160317
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 286 mm

Bekbreedte b: 45,7 mm

Bekhoogte h₁: 9,6 mm

Ringhoogte h₂: 13 mm

Ring-Ø D: 42 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 410 Nm

Technische beschrijving

Ratel-draaimomentbelasting	410 Nm
Sleutelwijdte	22 mm
Sleutellengte L	286 mm
Bekhoogte h ₁	9,6 mm
Ringhoogte h ₂	13 mm
Ring-Ø D	42 mm
Bekbreedte b	45,7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel