

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel RVS-draad 0,30 mm, Type: 10X80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574600 10X80
GTIN	4017359006955
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Klemdeellengte L ₂	80 mm
Borstel-Ø D ₁	12 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Klemdeel-Ø D ₂	10 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Totale lengte L	120 mm
Producttype	Penseelborstel