

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-Ø D1×
borsteldraaddikte: 19X0,15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

RVS-draadkwaliteit 1.4401 (AISI 316). Dragerlichaam met kunststof coating voor bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Borsteldraaddikte	0,15 mm
Aantal gedraaide draaddelen	6
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	19 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel