

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 10
GTIN	4045197160386
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Ringhoogte h ₂	7,7 mm
Sleutellengte L	160 mm
Bekhoogte h ₁	5,2 mm
Bekbreedte b	22 mm
Ring-Ø D	20,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 1

614850 1