

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 14
GTIN	4045197160249
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Sleutellengte L: 193 mm

Bekbreedte b: 30,9 mm

Bekhoogte h₁: 6,6 mm

Ringhoogte h₂: 9,4 mm

Ring-Ø D: 27,3 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 160 Nm

Technische beschrijving

Bekbreedte b	30,9 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Ratel-draaimomentbelasting	160 Nm
Ring-Ø D	27,3 mm
Bekhoogte h ₁	6,6 mm
Sleutellengte L	193 mm
Ringhoogte h ₂	9,4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel