



## Sneldraaispindel type 625 compact, HSK-A 63, Toerental: 65000min-1



### Bestelgegevens

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer  | 358865 65000 |
| GTIN          |              |
| Artikelklasse | 33I          |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 – 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

#### Voordeel:

- **Hogere bewerkingsnelheid bij kleiner gereedschap.**
- **De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.**
- **Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.**
- **Hogere standtijd van het gereedschap.**
- **Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.**

#### Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

#### Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitlang.

#### Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij **externe** luchttoevoer - op aanvraag.

#### Opmerking:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.

Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.

### Technische beschrijving

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Buiten-Ø D           | 57,15 mm                |
| Totale lengte L      | 22 mm                   |
| Toerental            | 65000 min <sup>-1</sup> |
| Afkoppellengte A     | 154 mm                  |
| Type                 | 625                     |
| Verspaningsstrategie | HSC                     |
| Opname               | HSK-A 63                |
| Opnamenorm           | JIS B6339               |
| Opnamenorm           | DIN 69871               |
| Opnamenorm           | DIN 69893               |
| Producttype          | Sneldraaispindel        |