

Garant**Steekringsleutelset, lange uitvoering, Aantal sleutels: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614710 14
GTIN	4045197160164
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 614700 / 614200 / 614900: Maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Aantal sleutels	14
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 11 mm	614700 11
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 16 mm	614700 16
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 10 mm	614700 10
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 17 mm	614700 17
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 24 mm	614700 24
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 19 mm	614700 19
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 14 mm	614700 14
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 22 mm	614700 22
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 15 mm	614700 15
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 12 mm	614700 12
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 18 mm	614700 18
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 13 mm	614700 13
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 21 mm	614700 21
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 20 mm	614700 20