

Garant**Polijstwals (Vilt), Ø 100×100 mm, Type: MED****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 568495 MED |
| GTIN | 4045197890757 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormig geplaatst **vilt**. Afmetingen Ø 100×100 mm, boring-Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Toepassing:

Polijsten van grote oppervlakken, met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen **zeer fijne spiegelglansoppervlakken** worden verkregen.

Opmerking:

Viltpolijstwalsen moeten in combinatie met **slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------|
| Schuurmiddeldrager | Vilt |
| Hardheidsgraad | middel |
| Wals-Ø | 100 mm |
| Walsbreedte | 100 mm |
| Productnaamattribuut | Ø 100×100 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Boring-Ø | 19 mm |
| Aanbevolen toerental | 1900 min ⁻¹ |
| Producttype | Polijstwals |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280 | 552250 280 |
| PolijstpastastaafUnipol® Kleur WHITE | 555740 WHITE |
| PolijstpastastaafUnipol® Kleur BLUE | 555740 BLUE |
| Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150 | 552250 150 |