

3M Scotch-Brite™

Compacte vlies-slijpstift Ø 25×25 mm, Korrelvergelijking: 180M**Bestelgegevens**

Bestelnummer	551930 180M
GTIN	50048011140631
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**Scotch-Brite™ vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, **geperste slijpstiftvorm**, vervormbaar.**Toepassing:**Voor **universele finish-werkzaamheden**.**Technische beschrijving**

Kop-Ø	25 mm
Fijnheidsgraad	middel
Boring-Ø	5 mm
Uitvoering	6A medium
Hardheidsgraad	middel
Kophoogte	25 mm
Korrelvergelijking	180
Opname	over spandoorn nr. 551935.
Aanbevolen toerental	13000 min ⁻¹

Producttype

Slijpstift

Accessoires

Spandoorn voor compacte vlies-slijpstiften

551935