

**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642120 32
GTIN	4045197164193
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

Technische beschrijving

Lengte	44 mm
Ø uitgangzijde	42 mm
Sleutelwijdte	32 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop