

**Werkshorts CANVAS 320, zwart, Uniseks-maat: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091382 M
GTIN	4030913041766
Artikelklasse	09R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste **werkkledinglijn Canvas 320** biedt een hoge bescherming bij de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Met **elastiek in de band** voor een comfortabele pasvorm. Scheur- en slijtvast dankzij **Cordura®-versterking** op zwaar belaste plaatsen. Het gemakkelijk te onderhouden materiaal is dankzij de Teflon®-toepassing **vuil- en waterafstotend**. Met reflecterende biezen van **reflecterend 3M™ Scotchlite™-materiaal** voor een betere zichtbaarheid in het donker.

Werkshorts voor gebruik in een warme werkomgeving.

- **Versterkte achterzakken.**
- **Twee zijzakken van Cordura®.**
- **Dubbel duimstokvak van Cordura®.**
- **Dijbeenzak met opgenaaid vak voor mobiele telefoon.**
- **Gulp met ritssluiting.**

Opmerking:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 320 g/m²

Wassen: 60 °C Bonte was

Uniseks-maat: M

Technische beschrijving

Uniseks-maat	M
Serie	CANVAS 320
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Geslacht	Unisex
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	320 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	zwart
Producttype	Shorts