

**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642120 10
GTIN	4045197164032
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	15,4 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop