



Schroevendraaier voor Torx®, Torx®-profiel: TX50



Bestelgegevens

Bestelnummer	625400 TX50
GTIN	7610733087365
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

'Multicraft'-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 625336

Technische beschrijving

Meslengte	150 mm
totale lengte	270 mm
Torx®-profiel	TX50
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Serie	multicraft
Materiaal kling	Speciaal PB Swiss Tools-staal
Producttype	Schroevendraaier