



Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd, Torx®-profiel: TX8



Bestelgegevens

Bestelnummer	625754 TX8
GTIN	7610733062768
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Krachthandvat met handvriendelijke, stroeve mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

totale lengte	150 mm
Torx®-profiel	TX8
Meslengte	60 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiaal kling	Speciale PB Swiss Tools-legering
Producttype	Schroevendraaier

