

**Garant****Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 11/16inch****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 614825 11/16  |
| GTIN          | 4045197331274 |
| Artikelklasse | 61B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Bekbreedte b              | 36,6 mm              |
| Sleutellengte L           | 233 mm               |
| Ringhoogte h <sub>2</sub> | 10,9 mm              |
| Ring-Ø D                  | 33,3 mm              |
| Sleutelwijdte             | 11/16 inch           |
| Bekhoogte h <sub>1</sub>  | 7,9 mm               |
| Sleutelwijdtematen        | inch                 |
| Ringstand                 | 0 graden             |
| Aantal tanden             | 72                   |
| Nadraaihoek               | 5 graden             |
| Productieproces           | matrijsgesmeed       |
| Materiaal                 | Chroom-vanadiumstaal |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Oppervlak   | mat verchromd  |
| Producttype | Schroefsleutel |