

Garant**Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 3/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 3/4
GTIN	4045197331281
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	250 mm
Sleutelwijdte	3/4 inch
Bekhoogte h ₁	8,5 mm
Ring-Ø D	34,5 mm
Ringhoogte h ₂	11,5 mm
Bekbreedte b	40,3 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel