



Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd, Torx®-profiel: TX30



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 625754 TX30 |
| GTIN | 7610733064168 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Krachthandvat met handvriendelijke, stroeve mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Meslengte | 130 mm |
| totale lengte | 250 mm |
| Torx®-profiel | TX30 |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Serie | Classic VDE |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering |
| Producttype | Schroevendraaier |

