

**JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614870 19
GTIN	4013288212641
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	34,8 mm
Sleutellengte L	246 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Bekhoogte h ₁	9,5 mm
Ringhoogte h ₂	11 mm
Bekbreedte b	42 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	6000 Joker
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------