

Garant**Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 3/8
GTIN	4045197331229
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	160 mm
Ring-Ø D	20,8 mm
Sleutelwijdte	3/8 inch
Ringhoogte h ₂	7,7 mm
Bekhoogte h ₁	5,2 mm
Bekbreedte b	22 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel