



Schrobzaag met bimetalen zaagblad



Bestelgegevens

Bestelnummer	581150
GTIN	7311518001841
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, handzame lichtmetalen greep. Het zaagblad kan onder verschillende hoeken worden vastgezet. Totale lengte 355 mm.

Tanden per inch: 24

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Totale lengte	355 mm
Producttype	Decoupeerzaag, STA 18 LTX

Accessoires

SANDFLEX®-zaagblad voor metaalBimetaal, 18 tanden/inch	581170
SANDFLEX®-zaagblad voor metaalBimetaal, 24 tanden/inch	581160
SANDFLEX®-zaagblad voor hout en kunststofHCS, 7 tanden/inch	581180