

**JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614870 14
GTIN	4013288212580
Artikelklasse	63F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	29,3 mm
Sleutellengte L	188 mm
Ring-Ø D	28 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9,2 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	7,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	6000 Joker
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel