

**Garant****Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 5/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 5/8
GTIN	4045197331267
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	30,3 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	10,6 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	7,1 mm
Sleutelwijdte	5/8 inch
Bekbreedte b	34 mm
Sleutellengte L	216 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel