

**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642220 36
GTIN	4045197598578
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	48 mm
Lengte	50 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop