

**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642200 34
GTIN	4018754006045
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 642229

Technische beschrijving

Lengte	47 mm
Ø uitgangzijde	45 mm

Sleutelwijdte	34 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop