

HOLEX**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642220 10
GTIN	4045197164438
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	15,4 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop