

**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642220 32
GTIN	4045197164599
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	32 mm
Ø uitgangzijde	42 mm
Lengte	44 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop