



Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 27X30mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 615000 27X30 |
| GTIN | 4018754021116 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

Voordeel:

AS-Drive-profiel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 615600

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------|
| Sleutelwijdte ₁ | 27 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 30 mm |
| Maximale ring-Ø D ₂ max | 44 mm |

| | |
|---|----------------|
| Sleutellengte L | 360 mm |
| Maximale ring- \varnothing D ₁ max | 40 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Producttype | Schroefsleutel |