

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614900 12
GTIN	4045197442062
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	12 mm
maximale bekhoogte h ₁	6 mm
Sleutellengte L	194 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2,max}	9 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel

