

**Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal****Bestelgegevens**

Bestelnummer	582850
GTIN	7311518233570
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en maximale standtijd. **Bimetaal** = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. **Onbreekbaar – veiligheid op de werkplek**

Toepassing:

Voor alle materialen, ook voor hoogvaste en RVS-staalsoorten.

Opmerking:

Machinezaagbladen vindt u onder nr. 171100 / 171250.

Bladlengte: 300 mm

Tanden per inch: 18

Technische beschrijving

Tanden per inch	18
Bladlengte	300 mm
Producttype	Boogzaagblad