



Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal



Bestelgegevens

Bestelnummer	582900
GTIN	7311518233587
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en maximale standtijd. **Bimetaal** = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. **Onbreekbaar – veiligheid op de werkplek!**

Toepassing:

Voor alle materialen, ook voor hoogvaste en RVS-staalsoorten.

Opmerking:

Machinezaagbladen vindt u onder nr. 171100 / 171250.

Bladlengte: 300 mm

Tanden per inch: 24

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Boogzaagblad