

Figuurzaagbeugel (zonder zaagblad)



Bestelgegevens

Bestelnummer	581300
GTIN	4010124490300
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, gelakte beugel van stalen buis met diameter van 13 mm. Snijdiepte 320 mm. Spanbekken met vleugelmoeren; gelakte houten greep.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Technische beschrijving

Greepmateriaal	Hout
zonder zaagblad	ja
Snijdiepte	320 mm
Producttype	Figuurzaagbeugel

Accessoires

Figuurzaagbladen-assortiment, 22-delig voor hout / metaal
in etui

581320