

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 614900 24     |
| GTIN          | 4045197442178 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| maximale bekhoogte h1                 | 10,2 mm              |
| Sleutellengte L                       | 338 mm               |
| Sleutelwijdte                         | 24 mm                |
| Sleutelwijdtematen                    | metrisch             |
| Maximale ringhoogte h <sub>2max</sub> | 15,7 mm              |
| Ringstand                             | 15 graden            |
| Productieproces                       | matrijsgesmeed       |
| Materiaal                             | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak                             | verchroomd           |
| Producttype                           | Schroefsleutel       |

